

循環式空気殺菌器 **くりんクリン**

循環式空気殺菌器

くりんクリン

空気殺菌
脱臭

紫外線
オゾン

浮遊菌
落下菌
臭




紫外線・オゾンの効果により
室内の浮遊菌・落下菌を殺菌。
さらに、オゾンの効果により脱臭もいたします。


カバー開放時



外形寸法



操作パネル



空気殺菌と脱臭のダブル効果 (24時間使用可能)

従来の紫外線殺菌灯器具(ランプ露出タイプ)は、在室時には使用になれませんでした。が、「くりんクリン」は本体中にランプを収納しているため在室時でも紫外線ランプで殺菌が可能です。さらに、タイマーでの切換えで不在時にオゾン発生ランプでオゾンを発生させ脱臭が可能です。

高出力・長寿命

オゾンレスランプ・オゾン発生ランプは高出力で、しかも定格寿命8000時間と長く(当社GL比)また、オゾン発生ランプは有害なNOxの発生が無く安全です。

ランプの交換が簡単

本体カバーの開閉用にパチン錠を使用しているため、ランプの交換が簡単に行えます。

本体カバーを開けた時にはランプが消灯する3安全機構がついています。

設置方法が2通り

天井に吊り下げても直付けでもご使用になれます。

お客様に好印象

装置の設置により、衛生管理に役立ちます。

用途

水産加工工場、惣菜・漬物工場、給食・弁当工場、和・洋菓子工場、ハム・ソーセージ工場、ビール・清涼飲料工場等の加工室、充填室、包装室、保管室などの浮遊菌・落下菌を低減いたします。



定格

形式	CL-2100/5	CL-2100/6
周波数 (Hz)	50	60
入力電圧 (V)	100	
入力電流 (A)	1.0	
消費電力 (W)	90	
ランプ電力 (W)	60	
使用ランプ	オゾンレスランプ	SGL1000EH-4P
	オゾン発生ランプ	SGL1000EHZ-2P
吹出口オゾン濃度 (ppm)	5	
有効取付目安 (m ³)	100	
質量 (kg)	本体	5
	操作パネル	8

付属品: 接続ケーブル 20m×1本、フランチ×2ヶ、吊り下げチェーン 1m×4本、吊り下げ金具×4ヶ、吊り下げ板×2枚、2Pアダプタ×1ヶ